

Tubo Centrífugo MG-410

Medidores de concentración de partículas magnéticas

El Tubo Centrífugo MG-410 es un accesorio para medir la concentración del baño de partículas magnéticas fluorescentes que contiene las partículas MG-410, 410 Redi-Bath y ML-500 WB. La partícula magnética fluorescente MG-410 fue desarrollada para diferentes aplicaciones y, por lo tanto, tiene una geometría, tamaño y densidad diferentes que otras partículas en el mercado.

El uso del tubo de sedimentación MG-410 está indicado para mejorar el control de calidad de la concentración del baño con la partícula MG-410, mejorando así la visualización de la concentración.

La recomendación del fabricante para un tubo de sedimentación diferenciado está de acuerdo con ASTM E 709-08 (Párrafo 8.5.5).

BENEFICIOS

Los tubos de sedimentación de Magnaflux se calibran individualmente para controlar la concentración precisa de partículas magnéticas en suspensiones de partículas magnéticas, así como los niveles de contaminación del baño.

CONFORMIDAD NORMATIVA

- ASTM E 1444/1444M
- ASTM E 709
- ASME B & PV Code, Sec. V
- Cummins IS-16048-13
- VAVSEA 250-1500
- AMS-3044
- PETROBRAS N-1598



RECOMENDACIONES DE USO

1. Coloque 100 ml del producto terminado dentro del tubo, siguiendo las indicaciones en él.
2. Espere el tiempo de decantación (el tiempo de baño del vehículo de agua es de 30 minutos, el tiempo del baño de aceite debe ser de 60 minutos).
3. Deje el tubo en un lugar donde el campo magnético no interfiera con la sedimentación y no haya vibración en la superficie.

CARACTERÍSTICAS

Volumen de 100 ml;

Tallo 0 - 0.2 ml;

División de 0,01 ml;

Tubo Centrífugo MG-410

Medidores de concentración de partículas magnéticas

PROPIEDAD DEL PRODUCTO

Altura	21 cm
Ancho	8cm
Longitud	15cm
Peso	216g

GARANTIA

Este equipo tiene una garantía de 12 meses contra defectos de fabricación a partir de la fecha de emisión de la factura al consumidor.

Magnaflux se encargará de la reparación y el mantenimiento del equipo durante el período de garantía de acuerdo con el Plazo de garantía de Magnaflux, después de la evaluación e informe por parte del equipo técnico y del defecto de fabricación.

Magnaflux mantiene piezas de repuesto, soporte técnico local y servicio permanente incluso después de que expire el período de garantía.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Magnaflux: +55 11 4785-0470 o contato@magnaflux.com